

MACRODER

YOUR NEXT MACRO RAIL





MACRODER

YOUR NEXT MACRO SLIDER

PRECISA

La slitta micrometrica MACRODER garantisce il massimo controllo del movimento della fotocamera, per darti un risultato di precisione assoluta. Le boccole antifrizione favoriscono un movimento morbido per avere un assoluto controllo sulla messa a fuoco e sulla ridotta profondità di campo.

STABILE

I quattro tiranti garantiscono la stabilità dell'immagine ed esaltano la robustezza della slitta micrometrica MACRODER: costruita interamente in metallo con lavorazioni dal pieno, con particolare cura dei particolari, garantisce la sua durata nel tempo.

PRATICA

La slitta micrometrica MACRODER è pratica: sta comodamente in una borsa da fotografi. Le sue dimensioni ridotte (248x120x64mm) e i 940g di peso ne faranno la tua compagna ideale per la tua macro passione!



Il meccanismo a due blocchi garantisce la praticità della slitta: il blocco inferiore (fissaggio cavalletto) è totalmente indipendente dal blocco superiore (fissaggio fotocamera)



Il controllo sulla ridotta profondità di campo, tipica della fotografia Macro, è effettuato con precisione grazie ad un'asse di 246mm totali, con step di avanzamento di minimo 0.15mm (un intero giro equivale a 3mm)





PESO: 940 grammi

DIMENSIONI: 248x120x64mm

FISSAGGIO AL CAVALLETTO: 1/4" e 3/8"

FISSAGGIO ALLA FOTOCAMERA: 1/4"

SCOSTAMENTO MINIMO: 0.15mm (un giro completo 3mm)

SCOSTAMENTO TOTALE: 246mm totali

SGANCIO RAPIDO DEL BLOCCO FOTOCAMERA PER POSIZIONAMENTO VELOCE

MATERIALE: corpo in alluminio – barre in acciaio

PORTATA MASSIMA: 25 Kg

AGGANCIO ALLA CAMERA



La slitta MACRODER è fornita con il classico aggancio da 1/4" per fotocamere.
Nella parte inferiore, una comoda vite a taglio permette di fissare l'aggancio alla fotocamera.

SGANCIO RAPIDO INFERIORE



Per sganciare e regolare con velocità il blocco inferiore, svitare lo sgancio rapido.

SGANCIO RAPIDO SUPERIORE



Per sganciare e regolare con velocità il blocco superiore, sganciare lo sgancio rapido.

AGGANCIO AL CAVALLETTO



Per agganciare MACRODER al tuo cavalletto puoi utilizzare il foro da 1/4" o quello da 3/8"

REGOLAZIONE FINE



Per la regolazione fine utilizzare la manopola indicata (esempio: ruotando dal numero zero al numero uno si avrà una traslazione di 0.15mm)